

品番：EA531EL-250

品名：2" /250mm ウォーターホップフライヤー(絶縁)



販売価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
カタログ価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/04 07:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0211ページ		



コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます

仕様

メーカー	KNIPPEX(クニペックス)	型番	87 26 250
最大ナット	46mm	最大開口	2"(50mm)
全長	250mm	重量	340g
掴み部厚み	約8mm	調節段数	24
ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)	刃硬度	HRC61
材質	クロムバナジウム鋼(クロムメッキ仕上げ)		

ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、狭い場所でも使いやすい。

ボックスジョイント構造でダブルガイドにより非常に安定しています。

掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。

耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

