品番: EA531EL-251

品名: 2"/250mm ウォーターポンププライヤー(絶縁/落下防止)



販売価格	11,900円 (税抜)/ 13,090円(税込)				
カタログ価 格	11,900円(税抜)/13,090円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/08 23:33現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログ ページ	0211ページ				











コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます

仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	87 26 250 T
最大ナット	46mm	最大開口	2"(50mm)
全長	250mm	重量	400g
掴み部厚み	約8mm	調節段数	24
ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)	刃硬度	HRC61
材質	クロムバナジウム鋼(クロムメッキ仕上 げ)		

ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。

パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。

様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。

ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。

掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。

鍛造により大変頑丈です。

ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。

ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.