

品番：EA531EN-250

品名：1・1/4"/250mm ナットプライヤー



販売価格	6,800円(税抜)／7,480円(税込)		
カタログ価格	6,800円(税抜)／7,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/16 19:01現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0198ページ		



スパナの代用としても使用可能で、ラチェットハンドルのように素早くナットの締め緩めを行えます

仕様

メーカー	KNIPLEX(ケニペックス)	型番	87 41 250
調整段数	15	最大開口	1-1/4”(3/8”～1-1/4”まで)
パイプ径	1・1/4”	最大ナット	32mm(10～32mmまで)
全長	250mm	重量	328g
ハンドル	プラスチックコーティング	仕上げ	磨き
材質	クロムバナジウム鋼		
角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものもしっかり掴めます。			
スプリング付ボタンにより調整が楽です。			
ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。			
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)			
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付			
車両のブレーキシステムでの作業に最適			
ラチェット機構によるボルトの素早い締付けと取り外しが可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.