

品番：EA531EP-3

品名：70mm/560mm パイプレンチ



販売価格	23,800円(税抜) / 26,180円(税込)		
カタログ価格	23,800円(税抜) / 26,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/11 19:23現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0193ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX (ケニペックス)	型番	83 61 020
全長	560mm	パイプ外径	70mm
重量	2.48kg	ハンドル仕様	プラスチックコーティング
刃硬度	HRC56		

パイプレンチでもこの形状はスウェーデン型と呼ばれるものです。
特にこの製品はボタンを押して素早くスライド調整ができるので便利です。

斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。

プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことはありません。

セルフロック動作により労力が軽減されます。

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

代替品

	<p>品番 EA546BD-450B</p> <p>コメント メ-カ違い、仕様をご確認ください</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.