品番: EA531HC-0B

品名:70mm/275mm ソフトジョウプライヤー



販売価格	<b>3,720円</b> (税抜)/4,092円(税込)				
カタログ価 格	3,720円(税抜)/4,092円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>10</b> (2025/11/03 18:48現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログページ					











## 仕様

メーカー	IPS PLIERS (IPS)	型番	WL-270S
最大開口	70mm(8段階調節)	最小開口	25mm
全長	275mm	重量	430g
材質	本体:高炭素鋼(S55C) くわえ部:ウレタン樹脂 焼入れ:完全無酸化焼入れ 表面処理:カチオン電着塗装 柄部:ビニールコーティング		

キズをつけないウレタン樹脂を使用しています。

化粧パイプ、各種配管に最適です。

バネ内蔵機構で連続作業がすばやくできます。

本体は錆びに強いカチオン電着塗装(ニッケルクロムメッキの約10倍の防錆力)

くわえ部の樹脂が摩耗した時は、+ドライバー1本で簡単取り替え

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.