

品番：EA531K-10

品名：40mm/180mm プライヤーレンチ



販売価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/14 16:32現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0200ページ		



1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	86 01 180
調整段数	15	最大開口	40mm 1-1/2"
全長	180mm	重量	230g
ハンドル	プラスチックコーティング	仕上げ	亜鉛合金メッキ
材質	クロムバナジウム鋼		

つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。

プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。

ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能

つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。

従来品より開口幅が広がり、15%の軽量化

サイズ目盛付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

