

品番：EA531K-150

品名：27mm/150mm プライヤーレンチ



販売価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/14 16:28現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0200ページ		



1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	86 03 150
最大開口	27mm 1"	全長	150mm
重量	175g	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	クロムメッキ	調整段数	14
材質	クロームバナジウム鋼		

指先では掴めない、熱いもの、鋭いもの、汚れたもの、小さいもの、滑りやすいものなどを掴み、ねじったり、曲げたり、押したりすることができません。

つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。
平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。

ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。

てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。

口が平行に開きます。

ヒンジボルトが確実に噛み合うので、調整のずれがありません。

プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.