

品番：EA531K-6

品名：2本組 ミニプライヤーレンチセット



販売価格	13,800円(税抜)／ 15,180円(税込)			
カタログ価格	13,800円(税抜)／15,180円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/09/22 01:31現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ				



仕様

メーカー	KNIPLEX(ケニペックス)	型番	※エスコオリジナルセット品
用途	小形ボルト・ナットの脱着作業に	<セット内容>	100mm プライヤーレンチ 100mm ウォーターポンププライヤー
セット点数	2本組	総重量	約140g
プライヤーレンチ	最大開口:21mm 全長:100mm 重量:70g 口開き調整:10段	ウォーターポンププライヤー	最大開口:28mm 最大ナット:24mm 全長:100mm 重量:62g 口開き調整:11段
【プライヤーレンチ特徴】 ・つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 ・フラットなので、対象物に傷をつけません。 ・口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。			
【ウォーターポンププライヤー特徴】 ・少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。 ・ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。 ・ハンドルを開きスライドさせることでアゴの開きを調整できます。 ・口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

