品番: EA531KA-180

品名:40mm/180mm プライヤーレンチ(グリップ付)



販売価格	11,100円(税抜)/12,210円(税込)				
カタログ価 格	11,100円(税抜)/12,210円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/04 08:52現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログ ページ	0199ページ				









従来品に比べて開口部が広がり、15%軽量化モデル。1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます。

## 仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	86 02 180
ハンドル	コンフォート	仕上げ	亜鉛合金メッキ
最大開口	40mm 1-1/2"	全長	180mm
重量	255g	調整段数	15

つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。

プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。

ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。

ラチェット機構でボルトの素早い締付けと取り外しが可能

対象物に触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。

## 株式会社エスコ