品番: EA531KA-2

品名:52mm/250mm プライヤーレンチ(グリップ付)



販売価格	<b>14,000円</b> (税抜)/ 15,400円(税込)				
カタログ価 格	14,000円(税抜)/15,400円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>10</b> (2025/11/04 02:03現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログページ	0199ページ				

















1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます

## 仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	86 05 250
ハンドル	コンフォート	仕上げ	クロムメッキ
最大開口	52mm 2"	全長	250mm
重量	490g	材質	クロムバナジウム電気鋼
調整段数	17		

フラットなアゴなので挟む物を傷つけません。 塗装されたパーツなどにも向いています。

口の開きはスプリング付ボタンにより調整が楽にできます。

平行移動でインチ、ミリサイズに関係なく締められます。

てこの原理を最大限に発揮するデザイン

ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。

ラチェット機構でボルトの素早い締付けと取り外しが可能

## 代替品

品番 EA531K-250A



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.