

品番：EA531KA-2

品名：52mm/250mm プライヤーレンチ(ケリッ°付)



販売価格	14,500円(税抜) / 15,950円(税込)		
カタログ価格	14,500円(税抜) / 15,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/05/14 16:58現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0200ページ		



1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます

#### 仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	86 05 250
ハンドル	コンフォート	仕上げ	クロムメッキ
最大開口	52mm 2"	全長	250mm
重量	490g	材質	クロムバナジウム電気鋼
調整段数	17		

フラットなアゴなので挟む物を傷つけません。  
塗装されたパーツなどにも向いています。

口の開きはスプリング付ボタンにより調整が楽にできます。

平行移動でインチ、ミリサイズに関係なく締められます。

てこの原理を最大限に発揮するデザイン  
ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。

ラチェット機構でボルトの素早い締付けと取り外しが可能

#### 代替品

品番	EA531K-250A
----	-------------



コメント ハンドル形状が異なります

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.