


品番：EA531KA-250

品名：52mm/250mm プライヤーレンチ(ケリッ°付)



販売価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
カタログ価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/14 16:58現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0200ページ		



従来品に比べて開口部が広がり、15%軽量化モデル。1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行います。

仕様

メーカー	KNIPEX (ケニペックス)	型番	86 02 250
ハンドル	コンフォート	仕上げ	亜鉛合金メッキ
最大開口	52mm 2"	全長	250mm
重量	485g	調整段数	19

つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。

プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。

ヒンジボルトが確実に噛み合うので、調整のずれがありません。

ラチェット機構でボルトの素早い締付けと取り外しが可能

対象物に触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.