品番: EA531KP-6

品名: 25-80mm/250mm パイプグリッププライヤー



| 販売価格 | 8,500円(税抜)/9,350円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 8,500円(税抜)/9,350円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2025/11/03 18:56現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | Т | | |
| カタログページ | 0196ページ | | | | |



















多様なサイズに対応する25段階の調整機能

仕様

| メーカー | KNIPEX (クニペックス) | 型番 | 81 03 250 |
|------|-------------------------------------|------|--------------|
| 用途 | 防臭弁の接続ねじ、プラスチックパイプ 継手、丸ナットなどの締緩に | 能力 | φ25~80mm |
| 調整 | 25段階 | 全長 | 250mm |
| 重量 | 355g | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 仕上げ | クロムメッキ | 材質 | クロムバナジウム鋼 |

異なった直径でも細かい調整でフィットします。

頑丈で強い負荷にも耐えます。

ノズルのホースやフィルターカートリッジをやさしく取り外しできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.