


品番 : EA531KP-7

品名 : 10-70mm/250mm ハ°イフ°グリップ°フ°ライヤ-(Pジ"ヨ-)



販売価格	11,800円(税抜)／12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜)／12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/23 00:39現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0196ページ		



多様なサイズに対応する25段階の調整機能

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	81 13 250
用途	防臭弁の接続ねじ、プラスチックパイプ 継手、丸ナットなどの締緩に	能力	φ10~75mm
調整	25段階	全長	250mm
重量	355g	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	クロムメッキ	材質	クロムバナジウム鋼

異なった直径でも細かい調整でフィットします。

頑丈で強い負荷にも耐えます。

ノズルのホースおよびフィルターカートリッジをやさしく取り外しできます。

プラスチックジョー仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

