

品番：EA532BK-1

品名：25mm/190mm コンビネーションプライヤー(20°ベント)



販売価格	4,760円(税抜) / 5,236円(税込)		
カタログ価格	4,760円(税抜) / 5,236円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/14 15:43現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0268ページ		



先端部分の厚みが2.0mmと非常に薄いため、キャスターの取り付けやコネクターの取り付けなど狭いすき間部分のナットを回すことが可能です

仕様

メーカー	フジ矢 (FUJIYA)	型番	210-190-BG
全長(mm)	193	切断能力	軟鉄線: φ 2.0mm
重量	246g	材質	特殊鋼
先端サイズ	2mm		

2段階の口開き調節が可能で、最大くわえ幅は25mm

小さなねじや薄いパイプだけでなく、より大きなパーツや太いパイプなど、さまざまなサイズの物体をしっかりと掴むことが可能

3段階の掴み部が施されているため、滑りやすい素材でも確実に保持でき、スムーズな作業が可能となります。

くわえ部は、パイプから板材までしっかりと掴むことができるギザ形状で、滑りやすい材料もしっかりと固定でき、作業中に滑るリスクを大幅に減らすことができます。

通常の掴む機能だけでなく切断機能も備わっています。

カッター部分は、2mmまでの針金や軟鉄線を容易に切断することができ、工具の持ち替えが不要

真鍮メッキと黒染めのコントラストで、KUROKINならではの特別感を演出しています。

スタイリッシュで、所有する喜びを感じられるデザイン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.