

品番：EA532DE-11

品名：ねじプライヤー(ネジザウルス)セット



販売価格	7,000円(税抜) / 7,700円(税込)		
カタログ価格	7,000円(税抜) / 7,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/09/22 01:34現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



ネジザウルスのプライヤーと強力型ペンチのセット

仕様

メーカー	エンジニア	型番	ESCOオリジナルセット品
<セット内容>	・ねじプライヤー(ネジザウルス) ・ペンチ型ネジザウルス	セット点数	2点

【ねじプライヤー(ネジザウルス)】

- ・全長…175mm
- ・適応ねじ頭サイズ…先端部: ϕ 3~9.5mm
- ・材質…炭素鋼
- ・先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
- ・独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
- ・刃部を搭載しており、針金の切断ができます。

【ペンチ型ネジザウルス】

- ・全長…225mm
- ・適応ねじ頭サイズ… ϕ 3.0~12.0mm
- ・材質…高炭素鋼
- ・切断能力…VVF: 2.6×3芯、軟鉄線: ϕ 3.2mm、銅線: ϕ 4mm
- ・ネジ外し機能を搭載した、電設工事に用いる多機能ペンチ
- ・今までのタテ溝構造に加えてヨコ溝がプラスされ、ペンチを持つ必要がなくなりました。
- ・通常は掴みづらいトラスねじや、潰れたねじ、錆びたねじもしっかり掴めます。
- ・強力偏芯構造によりVVF ϕ 2.6×3芯を切断できます。
- ・簡易圧着機能付(1.25~3.5sqまで対応)

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.