品番：EA532DE-120

品名：120mm ねじプライヤー(ﾈｼﾞｻﾞｳﾙｽ/ESD)

販売価格	2,900円（税抜）／ 3,190円（税込）			
カタログ価格	2,900円（税抜）／3,190円(税込)			
在庫数	最新在庫：5　（2024/05/18 01:56現在）			
商品入数	1	販売単位	丁	
カタログページ	0274ページ			



仕様

メーカー	エンジニア	型番	PZ-57
用途	潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 ペンタローブやヘクスローブなど、特殊ネジの取り付け、取り外しに。 プリント基板や電子機器などの精密小ネジの取り外しに。	適応サイズ	＜目安＞ 先端くわえ部：ナベネジ　ネジ頭径φ2～3.5mm 本体くわえ部：ナベネジ　ネジ頭径φ3.5～5.5mm
全長	120mm	先端幅	12mm
先端長さ	20.5mm	グリップ幅	52mm
重量	100g	材質	本体：炭素鋼 グリップ：エラストマー
表面抵抗値	グリップ：1×10^6～10^7Ω	タテ溝硬度	HRC56±2

ESD対応グリップにより、プリント基盤や電子機器類のM2以下の精密ねじに最適です。

手によくフィットするデザイングリップ。

極小サイズの潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せる小型のネジザウルス。

潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。

先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。

落下防止に最適のストラップホール付き

※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
※絶縁工具ではありません。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.