

品番：EA532DE-1A

品名：160mm ねじプライヤー(ネジザウルス/ホルダー付)



販売価格	3,590円(税抜)／3,949円(税込)			
カタログ価格	3,590円(税抜)／3,949円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/28 19:31現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	0268ページ			



仕様

メーカー	エンジニア	型番	PZ-58※ESCOオリジナルセット品
商品名	ネジザウルス	用途	潰れた低頭のトラスねじやナベねじの 取外しに
適応ねじ頭サイズ	先端部: φ3～9.5mm 本体部: φ5.5～10mm	切断能力	銅線: φ1.2mm 銅線(単線): φ3.2mm 軟鉄線: φ2.6mm
全長	160mm	先端幅	17.5mm
先端長さ	28mm	刃長	8mm
グリップ幅	54mm	重量	130g
材質	本体:高炭素鋼 ホルダー:ポリエステル	ホルダーサイズ	本体:80×220(H)mm ポケット:55(W)×10(D)×105(H)mm ベルト幅:70mm
ホルダー材質	ポリエステル	ホルダー重量	50g

潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。
軽量でねじれに強いT型グリップを採用。

グリップは耐油性に優れ、環境にも手にもやさしいエラストマーデザイングリップ

バネ付で連続作業の負担を軽減します。

携帯に便利なホルダー付き

※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。

※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.