

品番：EA532DE-205

品名：205mm [ハ°ンフ型]ネジザウルス



販売価格	4,430円(税抜)／4,873円(税込)		
カタログ価格	4,430円(税抜)／4,873円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/22 01:35現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



仕様

メーカー	エンジニア	型番	PZ-75
商品名	ネジザウルスVAX	用途	電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に 潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに
全長	205mm	刃長	20mm
先端長さ	38mm	先端幅	27mm
先端厚さ	14mm	グリップ幅	53mm
重量	297g	適応ねじ頭サイズ	φ3～9.5mm
切断能力	【銅線切断刃】 VVF線:2.6mm×3芯 IV線:22mm ² 【針金切断刃】 軟鉄線: φ2.5mm ステンレス線: φ1.6mm	材質	本体:炭素鋼 グリップ:エラストマー
ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ			
鋭利なせん断刃で、VVF φ2.6×3芯をラクラク切断できます。			
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。			
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応			

先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。
オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。
ラウンド ヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。
簡易圧着機能付（適応範囲:1.25～3.5mm ² ）
軽量で使用時や携行時の負担を軽減
グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー 手によくフィットするデザイングリップ
落下防止用ストラップホール付き。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.