

品番：EA532DE-20A

品名：ねじプライヤー(ネジザウルス)セット



販売価格	7,900円(税抜) / 8,690円(税込)		
カタログ価格	7,900円(税抜) / 8,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/30 21:13現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	エンジニア	型番	※ESCOオリジナルセット品
商品名	ネジザウルスセット	セット点数	3
ペンチ型	<ul style="list-style-type: none">・適応ねじ頭サイズ…先端部: $\phi 3\sim 12\text{mm}$・切断能力…軟鉄線: $\phi 3.2\text{mm}$、銅線(単線): $\phi 3.5\text{mm}$・全長…204mm・重量…295g・材質…本体: 高炭素鋼、グリップ: エラストマー・潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せる大型のネジザウルス。・潰れた低頭のトラスねじでも少ない力で簡単に取外しできます。・「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現	ラジオペンチ型	<ul style="list-style-type: none">・適応ねじ頭サイズ…先端部: $\phi 2\sim 5.5\text{mm}$・切断能力…銅線(単線): $\phi 3.2\text{mm}$ 銅線(より線): 8mm^2 軟鉄線: $\phi 2.6\text{mm}$ ステンレス線: $\phi 2\text{mm}$・全長…190mm・重量…185g・材質…本体: 高炭素鋼、グリップ: エラストマー・多種多様な溝でマルチに対応、ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ型のネジザウルス。・「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現
ツールホルダー	<ul style="list-style-type: none">・サイズ…140×230(H)mm・ベルト通し幅…70mm・材質…ポリエステル・セーフティループ用のハトメ穴付($\phi 8\text{mm}$)		

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.