

品番：EA532DE-215

品名：215mm [ハ°ンヅ型]ネジザウルス

|                                                                                   |         |         |                              |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------|---|
|  | 販売価格    |         | 3,630円(税抜)／3,993円(税込)        |   |
|                                                                                   | カタログ価格  |         | 3,630円(税抜)／3,993円(税込)        |   |
|                                                                                   | 在庫数     |         | 最新在庫: 3 (2025/05/22 17:17現在) |   |
|                                                                                   | 商品入数    | 1       | 販売単位                         | 丁 |
|                                                                                   | カタログページ | 0270ページ |                              |   |



切る・つかむ・回すで電気工事に最適

仕様

|                                               |                         |       |                                                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| メーカー                                          | エンジニア                   | 型番    | PZ-79                                                                  |
| 商品名                                           | ネジザウルスVA                | 用途    | ・電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。<br>・配管やダクトの止めネジの撤去。<br>・潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。  |
| 適応ねじ頭サイズ                                      | 先端部：φ3.0～12mm           | 切断能力  | VVF/2.6mm×3芯、VVR/5.5mm×3芯、CV/5.5mm×3芯、VCT/5.5mm×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯) |
| 圧着適応範囲                                        | 1.25～3.5mm <sup>2</sup> | 全長    | 215mm                                                                  |
| 先端幅                                           | 26.5mm                  | 先端長さ  | 42mm                                                                   |
| 刃長                                            | 20mm                    | グリップ幅 | 52mm                                                                   |
| 重量                                            | 340g                    | タテ溝硬度 | HRC60±2                                                                |
| 材質                                            | 高炭素鋼                    |       |                                                                        |
| ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。                     |                         |       |                                                                        |
| 抜群の切れ味!鋭利なせん断刃で、VVF(φ2.6mm×3芯)をラクラク切ることができます。 |                         |       |                                                                        |
|                                               |                         |       |                                                                        |

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 潰れたネジ、錆びたネジを簡単に回せます。                                                                                                                     |
| 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。                                                                                                            |
| 先端に隙間が無く、薄い結束バンドなども確実に掴めます。従来のペンチのような空掴み(スカ)がありません。                                                                                      |
| 網目状のクロスハッチにより、通常のペンチに比べて保持力が向上しています。                                                                                                     |
| タテ溝をペンチの中心から3.5mmずらしたことで、細い結束バンド等も簡単に掴めます。                                                                                               |
| CEスリーブやアース用の緊急簡易圧着機能付き(適応範囲:1.25～3.5mm <sup>2</sup> )。                                                                                   |
| グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。<br>手によくフィットするデザイングリップ。                                                                                         |
| ※本工具は非絶縁工具です。活線の切断や電源の入った機器には絶対に使用しないでください。<br>※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジや、接着剤や錆で完全に固着したネジには使用しないでください。<br>※鉄線などの切断には使用しないでください。 |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.