

品番：EA532DE-5A

品名：ねじプライヤー(ネジザウルス)3点セット



販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/30 22:57現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	エンジニア	型番	※ESCOオリジナルセット品
商品名	ネジザウルスセット	〈セット内容〉	・200mmペンチ型ネジザウルス ・160mmねじプライヤー ・190mmラジオペンチ型ネジザウルス ・ツールロール
〈ペンチ型ネジザウルス仕様〉	・全長:204mm ・適応ねじ頭サイズ:先端部φ3~12mm ・切断能力:軟鉄線:φ3.2mm、銅線(単線):φ3.5mm ・材質:高炭素鋼 ・潰れた低頭のトラスねじでも少ない力で簡単に取外しできます。 ・「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現	〈ねじプライヤー仕様〉	・全長:160mm ・適応ねじ頭サイズ:先端部φ3~9.5mm、本体部φ5.5~10mm ・切断能力:銅線(単線):φ3.2mm、軟鉄線:φ2.6mm ・材質:高炭素鋼 ・潰れた低頭のトラスねじやナベねじの取外しに ・バネ付で連続作業の負担を軽減します。
〈ラジオペンチ型ネジザウルス仕様〉	・適応ねじ頭サイズ…先端部:φ2~5.5mm ・切断能力…銅線(単線):φ3.2mm 銅線(より線):8mm ² 軟鉄線:φ2.6mm ステンレス線:φ2mm ・全長…190mm ・重量…185g ・材質…本体:高炭素鋼、グリップ:エラストマー ・多種多様な溝でマルチに対応、ネジ	〈ツールロール仕様〉	・サイズ:300×380(H)mm ・カラー:カーキ ・材質:キャンバス生地 ・ポケット数:10

外し機能を搭載したラジオペンチ型の
ネジザウルス。

・「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材
の切断」の3機能を1丁で実現

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.