


品番：EA532DG-160

品名：160mm ストリッパ°-付ねじプライヤ-(ネジザウルス/OD色)



販売価格	3,510円(税抜)／3,861円(税込)		
カタログ価格	3,510円(税抜)／3,861円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2025/12/17 17:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0270ページ2598ページ		



仕様

メーカー	エンジニア	型番	PZ-33
商品名	ネジザウルスDF	用途	潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 ペンタローブやヘクスローブなど、特殊ネジの取り付け、取り外しに。 現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。 野外通信用電線の切断、ストリップに。
適応ねじ頭サイズ	先端部: φ3～9.5mm	全長	160mm
先端幅	17.5mm	先端長さ	28mm
刃長	6.3mm	グリップ幅	55mm
重量	125g	被覆剥き	φ0.85mm(2/TT用) φ1.2mm(1/TT用)
切断能力	軟鉄線: φ2.6mm 銅線(単線): φ3.2mm 1/TT:2本	材質	本体:高炭素鋼 グリップ:エラストマー
タテ溝硬度	HRC60±2		

陸上自衛隊仕様、カスタムモデルのネジザウルス。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
先端のヨコ溝は噛み合うように配置されており、極薄板も確実に掴めます。
刃部を搭載しており、1/TTを2本まとめて切断できます。
φ0.85mm、φ1.2mm(野外用通信線1/TT、2/TT)をストリップできます。
光の反射とサビを抑えるジェットブラックコーティング。
落下防止のストラップ穴はグリップ内部の金属本体も貫通した高強度設計。
グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。 手によくフィットするデザイングリップ。
軽量でねじれに強いT型グリップを採用。
野外用通信線(1TT/2TT)の切断、被覆剥き作業に特化した切断刃
黒染めによる反射防止処理
落下防止ストラップ取付穴(φ3.5mm)付き。 金属本体を貫通しているので、引っ張られても千切れる心配がありません。内径16mmの二重環を取付可能。
暗闇でも製品の向きを触覚で判断できるポジションマーカー付きで野外作業に最適。
※注意※ねじの頭を掴んで外す工具です。ねじ部には使用しないで下さい。縦溝が破損する原因になります。 下記には使用できない場合があります。 ・焼入れ処理された硬度の高いねじ ・タッピングねじ、コーススレッド、 ドリリングねじ ・弛み防止用の接着剤を塗布されたねじ ・完全に錆付いて固着したねじ
RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.