

品番 : EA532DG-161

品名 : 160mm ねじプライヤー(ネジザウルス/OD色)



販売価格	3,360円(税抜) / 3,696円(税込)		
カタログ価格	3,360円(税抜) / 3,696円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/17 14:22現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0270ページ 2598ページ		



仕様

メーカー	エンジニア	型番	PZ-32
商品名	ネジザウルスJS	用途	潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 ペンタローブやヘクスローブなど、特殊 ネジの取り付け、取り外しに。 現場での修理・整備・分解、自動車・バ イク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜 大工)に。
適応ねじ頭サイズ (ϕ mm)	3~9.5	切斷能力	鉄線: ϕ 2.6mm 銅線(単線): ϕ 3.2mm
材質	本体:炭素鋼 グリップ:エラストマー	全長	160mm
先端幅	17.5mm	先端長さ	28mm
刃長	10mm	グリップ幅	55mm
重量	125g	タテ溝硬度	HRC60±2

ミリタリー仕様、カスタムモデルのネジザウルス。

独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。

先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。

先端のヨコ溝は噛み合うように配置されており、極薄板も確実に掴めます。

刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。

光の反射とサビを抑えるジェットブラックコーティング。

落下防止のストラップ穴はグリップ内部の金属本体も貫通した高強度設計。

グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。

軽量でねじれに強いT型グリップを採用。

ブラックコートによる反射防止処理、落下防止ストラップ穴(Φ3.5mm)、暗闇でのペンチの正面が判別可能なポジションマーカー付で野外作業に最適です。

※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジや、接着剤や錆で完全に固着したネジには使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.