品番: EA532DJ-262

品名:245mm ウォーターポンププライヤー(ネジザウルス)



販売価格	<b>4,440円</b> (税抜)/ 4,884円(税込)			
カタログ価格	4,440円(税抜)/4,884円(税込)			
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/03 18:45現在)			
商品入数	1 販売単位 丁			
カタログページ				













## 仕様

メーカー	エンジニア	型番	PZ-82
商品名	ネジザウルスWP-3	用途	水周りの作業に。 ビニルライニング鋼管の保守作業に。 六角ボルト、ナットの取り付け、取り外し に。
最大開口	50mm	つかみ幅	パイプ: φ5~50mm ナット:対辺 5~47mm
全長	245mm	先端長さ	36mm
重量	350g	適応ねじ頭サイズ	φ3~9.5mm
タテ溝硬度	HRC60±2	材質	炭素鋼

ネジ外し機能を搭載した、クイックアジャスト機能付きウォーターポンププライヤー

クイックアジャスト機能により、グリップをスライドさせるだけで開口調整ができます。

潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。

独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。

先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。

丸棒、角棒、薄板など、さまざまな対象を掴めます。

※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジや、接着剤や錆で完全に固着したネジには使用しないでください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.