品番: EA532KN-1

品名: 200mm コンビネーションプライヤー



販売価格	<b>4,980円</b> (税抜)/ 5,478円(税込)				
カタログ価 格	4,980円(税抜)/5,478円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>22</b> (2025/11/22 08:15現在)				
商品入数	1	販売単位	Т		
カタログ ページ	0271ページ				



2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ食い込み力を加えても滑りにくい

## 仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	82 01 200
用途	頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、 締め、緩め作業に	ハンドル仕様	プラスチックコート
パイプ径	5/32"~7/8"	ナット対辺	4~22mm
アゴ調整段階数	5	全長	200mm
重量	270g	材質	クロムバナジウム電気鋼

2ヶ所(正面・サイド)の掴み面は、ボルト・ナットへ食い込み力を加えても滑りにくい構造です。

先端部でナメたネジも回せます。

掴み幅を正確に変更する5段階のプッシュボタン調整機構。

3点保持機構を持つフロントグリップで、平材(最大8mmまで)もしっかり掴めます。

頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性に優れています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.