

品番 : EA532KN-10A

品名 : 150mm コンビネーションプライヤー(グリップ°)



販売価格	5,860円(税抜) / 6,446円(税込)		
カタログ価格	5,860円(税抜) / 6,446円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/24 03:16現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ食い込み力を加えても滑りにくい

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	82 02 150
使用範囲	パイプ外径:1/8"~5/8" ナット対辺:3~16mm	全長	150mm
重量	278g	材質	クロムバナジウム電気鋼
ハンドル仕様	コンフォート		

2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。

先端部でナメたネジも回せます。

掴み幅を正確に変更する3段階のプッシュボタン調整機構

頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性

ピンチガードで指の挟み込みを予防

3点保持機構を持つフロントグリップで、平材もしっかり掴めます。(最大6mmまで)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

