

品番 : EA532KN-11A

品名 : 200mm コンビネーションプライヤー(グリップ°)



販売価格	5,680円(税抜) / 6,248円(税込)		
カタログ価格	5,680円(税抜) / 6,248円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/01/24 01:49現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0269ページ		



2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ食い込み力を加えても滑りにくい

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	82 02 200
使用範囲	パイプ外径:5/32"~7/8" ナット対辺:4~22mm	全長	200mm
重量	280g	硬度	アゴ部分:約61HRC
材質	クロムバナジウム電気鋼	ハンドル仕様	コンフォート

2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。

先端部でナメたネジも回せます。

5段階のプッシュボタン調整機構

頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性

ピンチガードで指の挟み込みを予防

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.