品番: EA532KN-12

品名:250mm コンビネーションプライヤー(グリップ)



販売価格	7,480円 (税抜)/8,228円(税込)				
カタログ価 格	7,480円(税抜)/8,228円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/22 08:11現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログ ページ					



















2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ食い込み力を加えても滑りにくい

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	82 02 250
用途	頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、 締め、緩め作業に	パイプ径	3/16"~1-1/16"
ナット対辺	5~27mm	アゴ調整段階数	7
全長	250mm	重量	390g
ハンドル仕様	コンフォート	材質	クロムバナジウム電気鋼

2ヶ所(正面・サイド)の掴み面は、ボルト・ナットへ食い込み力を加えても滑りにくい構造です。

先端部でナメたネジも回せます。

掴み幅を正確に変更する7段階のプッシュボタン調整機構。

3点保持機構を持つフロントグリップで、平材(最大10mmまで)もしっかり掴めます。

ピンチガードで指の挟み込みを防止します。

頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性に優れています。