品番: EA532KN-30

品名:3本組 コンビネーションプライヤーセット



販売価格	20,300円 (税抜)/22,330円(税込)				
カタログ価 格	20,300円(税抜)/22,330円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/22 08:15現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ					















持ち運びに便利なツールロール付

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	00 19 61 V01
用途	頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、 締め、緩め作業に	セット点数	3点
パイプ径	小:1/8"~5/8" 中:5/32"~7/8" 大:3/16"~1-1/16"	ナット対辺	小:3~16mm 中:4~22mm 大:5~27mm
アゴ調整段階数	小:3 中:5 大:7	全長	小:150mm 中:200mm 大:250mm
重量	小:130g 中:270g 大:360g	ハンドル仕様	プラスチックコート
材質	クロムバナジウム電気鋼	ツールロール	サイズ:430×325mm(展開時) 重量:225g ・耐久性のあるポリエステル生地で作られた高品質のツールロール ・面ファスナー付き ・4ポケット付き

2ヶ所(正面・サイド)の掴み面は、ボルト・ナットへ食い込み力を加えても滑りにくい構造です。

先端部でナメたネジも回せます。

3点保持機構を持つフロントグリップで、平材(最大6·8·10mmまで)もしっかり掴めます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.