

品番：EA533AV-250

品名：0-34mm/250mm ロッキング プライヤー(カーブジョー)



販売価格	2,040円(税抜) / 2,244円(税込)		
カタログ価格	2,040円(税抜) / 2,244円(税込)		
在庫数	最新在庫: 41 (2026/04/03 09:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0270ページ		



パイプのクランプに特に優れたカーブジョー仕様

仕様

全長	250mm	口の開き	0~34mm
重量	523g	材質	高クロームモリブデン鋼

ボルトの取り外し、ワイヤーのねじり、釘の引き抜き、またはドライバーハンドルにてこの作用の追加に最適です。

挟んで滑りにくい強力な刃形状

ガードリリーストリガーは、偶発的なリリースを防ぎながら、必要なときにツールを素早くロック解除できるようにします。

高品質なクロームモリブデン鋼製です。

調整ネジには六角穴が開いており、六角レンチなどを使用することでより強く締めることができます。

プライヤーを所定の位置に固定すると、その位置に置いたままにできるため、ユーザーは両手で作業を行うことができます。

代替品

	品番 EA682LA-10 コメント
--	-----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

