

品番：EA533FC-12

品名：300mm ロッキングプライヤー



販売価格	8,680円(税抜) / 9,548円(税込)		
カタログ価格	8,680円(税抜) / 9,548円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/03 03:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0269ページ		



パイプを強力に保持するカーブジョーモデル。ワイヤーカッター付

仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	41 04 300
全長	300mm	口の開き	0~65mm
能力	丸:65mm 四角:30mm 六角:34mm	重量	923g
材質	ボディ:強力特殊鋼 アゴ:鍛造クロームバナジウム	仕上げ	ニッケルメッキ

ワイヤーカッター付き

つかみ面は横すじ入りです。

アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付きです。

板やパイプを確実につかむことができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.