

品番：EA533W

品名：φ10-70mm/280mm バイスプライヤー・熔接用



販売価格	8,200円(税抜)／9,020円(税込)		
カタログ価格	8,200円(税抜)／9,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/05/08 05:21現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0094ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	4224280
材質	本体:強力特殊鋼、アゴ:スチール	仕上げ	ヘッド:ニッケルクロームメッキ ハンドル:ニッケルクロームメッキ
クランプ能力	パイプ:10～70mm	口幅	65mm
爪の間	25mm	全長	280mm
重量	780g		
アゴは高温耐性が高いので、ほとんどの材質の溶接に使用できます。			
クイックリリースレバーはPVCカバー付			
スクリュー、リリースレバー付			
ボディは、片手で操作できます。			
板やパイプを確実につかむことができます。			
大変頑丈に作られています。			
並べて置いたパイプ状の部材を安全に溶接することができます。			
下あごが平たい為、細いパイプをしっかり握れます			
ボディは強力スプリング鋼			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.