品番: EA533WB-11

品名: φ30-65mm/280mm バイスプライヤー·溶接用



販売価格	8,130円 (税抜)/ 8,943円(税込)				
カタログ価 格	8,130円(税抜)/8,943円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/08/10 04:29現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログ ページ	0094ページ				













仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	42 14 280
口の開き	0~25mm	口の深さ	50mm
全長	280mm	クランプ能力	パイプ: φ30~65mm、 角材:0~51mm
材質	本体:特殊鋼 アゴ:スチール	仕上げ	ヘッド:ニッケルクロームメッキ ハンドル:ニッケルクロームメッキ
重量	917g	口幅	65mm
爪の間	25mm		

クイックリリースレバーはPVCカバー付

調節スクリュー、リリースレバー付

片手で操作できます。

ボディは強力スプリング鋼

アゴは高温度耐久性が高いので、ほとんどの材質の熔接に使用できます。

代替品

品番 EA533AJ-9

コメント 口の開き:0~70mm



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.