


品番：EA534DB-200

品名：200mm 電工ペンチ(圧着付・鏡面仕上)



販売価格	6,980円(税抜) / 7,678円(税込)		
カタログ価格	6,980円(税抜) / 7,678円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/26 04:48現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



マイクロミラーブレードで  
切断抵抗を低減!

偏芯機構でラクに切断!

#### 仕様

メーカー	フジ矢 (FUJIYA)	型番	3300N-200
呼び全長	200mm	全長	200mm
切断能力(鉄線)	φ 3.4mm	切断能力(銅線)	φ 4.0mm
切断能力(VA線)	φ 2.0mm×3心	切断能力(ピアノ線)	φ 1.5mm
圧着能力	1.25~3.5mm <sup>2</sup>	材質	本体:特殊鋼(刃部鏡面仕上げ) グリップ:塩ビ
重量	290g		

偏芯機構+刃部鏡面仕上げにより最高の切れ味を実現しました。

内線、外線工事のでVVF・VA線の切断に最適です。

挿む・曲げる・ねじる作業に

てこの原理で少ない力で簡単に切断作業ができます。

セーフティーコードに対応の落下防止穴付き

くわえ部ギザ付

簡易圧着機能付

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.