

品番：EA534K-1

品名：240mm 電工ペンチ(偏芯型)



販売価格	9,120円(税抜) / 10,032円(税込)		
カタログ価格	9,120円(税抜) / 10,032円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/03/18 18:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0253ページ		



てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約50%軽い力で切断できます

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	0901240
全長	240mm	重量	435g
ハンドル	プラスチックコーティング	仕上げ	磨き
刃硬度	HRC62	切断能力	硬線: $\phi$ 3.0mm 中硬線: $\phi$ 4.6mm
材質	高級特殊工具鋼		

ACSR(鋼芯入アルミ線)の切断可能な架線工専用強力ペンチ

#### 強力型

通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力で高い切断能力を有しています。

アゴの掴み部にはクロスハッチの刻み目が付けられているので強く掴み、引っ張ることができます。

独自の設計によりテコ比が向上し、非常に強い握り込み力と圧着力を発揮します。

アメリカ型

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

