

品番 : EA534K-12

品名 : 240mm 電工ペンチ(グリップ・圧着付/偏芯型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,800円(税抜)／11,880円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,800円(税抜)／11,880円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2025/12/14 15:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0254ページ | | |



てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約50%軽い力で切断できます

仕様

| | | | |
|------|---------------------------------------|------|-----------|
| メーカー | KNIPEX(ケニペックス) | 型番 | 09 12 240 |
| 切断能力 | 硬線: ϕ 3.0mm 中硬線: ϕ 4.6mm | 全長 | 240mm |
| 重量 | 455g | 刃硬度 | HRC62 |
| 刃材質 | 特殊工具鋼(バナジウム電炉鋼鍛造油焼入) | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 磨き | | |

ACSR(鋼心入アルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ

ヘッド先端のつかみ面は、クロスカットのすじ入りのため、しっかりつかめ、引っ張れます。

てこの原理を最大限に発揮するレバーデザインにより、切断時の負担を軽減しています。

刃部が長いため、フラットケーブルの切断にも適します。

ジョイント部でフィッシュテープを引っ張れます。

強力型

通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。

フィッシュテープ用プーラー付

代替品

| | |
|--|--------------------------------|
|  | 品番 EA534K-12A コメント 変更点:ハンドル |
|--|--------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.