


品番：EA534K-200

品名：200mm 電工ペンチ(偏芯型)

	販売価格		4,630円(税抜)／5,093円(税込)	
	カタログ価格		4,630円(税抜)／5,093円(税込)	
	在庫数		最新在庫: 24 (2026/03/25 15:14現在)	
	商品入数	1	販売単位	丁
	カタログページ	0253ページ		



てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約35%軽い力で切断できます

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	02 01 200
切断能力	ピアノ線: φ2.2mm 銅・アルミ: φ13.0mm (25.0mm ²) 鋼線: φ2.8mm	全長	200mm
重量	298g	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	磨き	材質	高級工具鋼(オイル焼き入れ、焼き戻し)
刃硬度	約63HRC		
切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。			
しっかり掴めるようにアゴの隙間は精密で最小限に調整されています。			
平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。			
強力型 通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。			

