

品番：EA534KB-11

品名：180mm 電工ペンチ(グリップ°付・偏芯型/メッキ)



販売価格	6,160円(税抜) / 6,776円(税込)		
カタログ価格	6,160円(税抜) / 6,776円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/21 18:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0254ページ		



てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約35%軽い力で切断できます

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	0205180
ハンドル	コンフォート	仕上げ	クロムメッキ
刃硬度	HRC64	全長	180mm
切断能力	銅・アルミ: φ11.5mm、硬線: φ2.5mm、ピアノ線: φ2.0mm	材質	高品質工具鋼
重量	240g		

一般のペンチの約65%の力で切断できます。

通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力で高い切断能力を有しています。

代替品

	品番 EA534KB-11A コメント 変更点:グリップ
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

