

品番：EA534KB-11

品名：180mm 電工ペンチ(グリップ°付・偏芯型/メッキ)



販売価格	6,390円(税抜) / 7,029円(税込)		
カタログ価格	6,390円(税抜) / 7,029円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/25 17:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0253ページ		



てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約35%軽い力で切断できます

仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	02 05 180
切断能力	銅・アルミ: $\phi 11.5\text{mm}$ (16.0mm ²) 硬線: $\phi 2.5\text{mm}$ ピアノ線: $\phi 2.0\text{mm}$	全長	180mm
重量	236g	ハンドル	コンフォート
仕上げ	クロムメッキ	刃硬度	63HRC
材質	高品質工具鋼		

切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。

比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃です。

平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。

しっかり掴めるようにアゴの隙間は精密で最小限に調整されています。

強力型

通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。

代替品

品番	EA534KB-11A
----	-------------



コメント 変更点:グリップ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.