品番: EA534KB-11A

品名: 180mm 電エペンチ(グリップ付・偏芯型/メッキ)



| 販売価格        | 6,160円(税抜)/6,776円(税込)               |      |   |  |  |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格  | 6,160円(税抜)/6,776円(税込)               |      |   |  |  |
| 在庫数         | 最新在庫: <b>5</b> (2025/11/22 09:11現在) |      |   |  |  |
| 商品入数        | 1                                   | 販売単位 | 本 |  |  |
| カタログ<br>ページ |                                     |      |   |  |  |













## 仕様

| メーカー | KNIPEX(クニペックス)                               | 型番  | 02 05 180 |
|------|--|-----|-----------|
| ハンドル | コンフォート                                       | 仕上げ | クロムメッキ    |
| 刃硬度  | HRC63  | 全長  | 約180mm    |
| 切断能力 | 銅·アルミ: φ11.5mm<br>硬線: φ2.5mm<br>ピアノ線: φ2.0mm | 重量  | 約240g     |
| 材質   | 高品質工具鋼                                       |     |           |

一般のペンチの約65%の力で切断できます。

通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。

切断刃が長いので太いケーブルにも使用できます。

平らな素材や丸い素材を掴む幅があり、多目的に使用できます。

掴み爪間の隙間を正確かつ最小限に抑え、刃先の最適な機能を確保します。

人間工学に基づいた快適なハンドル

## 代替品

品番 EA534KB-180A

コメント 本体は磨き仕上げになります。



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.