品番: EA534KB-13

品名: 225mm 電エペンチ(グリップ付・偏芯型/メッキ)



販売価格	<b>7,510円</b> (税抜)/8,261円(税込)					
カタログ価 格	7,510円(税抜)/8,261円(税込)					
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/22 09:11現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	0254ページ					











てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約35%軽い力で切断できます

## 仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	0205225			
ハンドル	コンフォート	仕上げ	クロムメッキ			
刃硬度	HRC64					
通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。						
全長	225mm	切断能力	銅·アルミ: φ14.0mm、硬線: φ3. 0mm、ピアノ線: φ2.5mm			
材質	高品質工具鋼	重量	380g			
一般のペンチの約65%の力で切断できます。						

## 代替品



**品番** EA534KB-225A

コメント 本体: 磨き仕上げ

## 株式会社エスコ