


品番：EA534KB-180

品名：180mm 電工ペンチ(グリップ°付・偏芯型)



販売価格	4,850円(税抜)／5,335円(税込)			
カタログ価格	4,850円(税抜)／5,335円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/22 10:08現在)			
商品入数	1	販売単位	丁	
カタログページ	0254ページ			



てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約35%軽い力で切断できます

仕様

メーカー	KNIPLEX(ケニペックス)	型番	0202180
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
刃硬度	HRC63	全長	180mm
切断能力	銅・アルミ: φ11.5mm、硬線: φ2.5mm、ピアノ線: φ2.0mm	材質	特別工具鋼
重量	240g		

一般のペンチの約65%の力で切断できます。

●通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。

代替品

	品番 EA534KB-180A コメント 変更点:グリップデザイン
--	--------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

