

品番：EA534KB-180A

品名：180mm 電工ペンチ(グリップ°付・偏芯型)

	販売価格	5,030円(税抜)／5,533円(税込)		
	カタログ価格	5,030円(税抜)／5,533円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/25 18:09現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
	カタログページ	0253ページ		



仕様

メーカー	KNIPLEX(クニベックス)	型番	02 02 180
切断能力	銅・アルミ: φ 11.5mm (16.0mm ²) 硬線: φ 2.5mm ピアノ線: φ 2.0mm	ハンドル	コンフォート
仕上げ	磨き	全長	180mm
重量	240g	材質	特別工具鋼
刃硬度	HRC63		
一般のペンチの約65%の力で切断できます。			
平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。			
通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。			
先端ギザ付き			