品番: EA534KB-225

品名: 225mm 電エペンチ(グリップ付・偏芯型)



販売価格	6,240円(税抜)/6,864円(税込)					
カタログ価格	6,240円(税抜)/6,864円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/22 11:08現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	0254ページ					









てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約35%軽い力で切断できます

## 仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	0202225
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
刃硬度	HRC63	全長	225mm
切断能力	銅·アルミ: φ14.0mm、硬線: φ3. 0mm、ピアノ線: φ2.5mm	材質	特別工具鋼
重量	380g		

一般のペンチの約65%の力で切断できます。

●通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。

## 代替品



品番 EA534KB-225A

**コメント** 変更点:グリップデザイン

## 株式会社エスコ