

品番：EA534KB-225A

品名：225mm 電工ペンチ(グリップ°付・偏芯型)



販売価格	6,490円(税抜) / 7,139円(税込)		
カタログ価格	6,490円(税抜) / 7,139円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/25 18:06現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0253ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	02 02 225
切断能力	銅・アルミ: ϕ 14.0mm (25.0mm ²) 硬線: ϕ 3.0mm ピアノ線: ϕ 2.5mm	全長	225mm
重量	405g	刃硬度	HRC63
材質	特別工具鋼	ハンドル	コンフォート
仕上げ	磨き		

一般のペンチの約65%の力で切断できます。

切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。

通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。

平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。

刃先の最適な機能確保のため、掴みアゴの隙間は精密で最小限に抑えています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.