

品番：EA534KC-22

品名：180mm 電工ペンチ(ケリッフ°付/メッキ)



販売価格	4,640円(税抜) / 5,104円(税込)		
カタログ価格	4,640円(税抜) / 5,104円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/25 18:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0253ページ		



高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	03 05 180
切断能力	銅・アルミ: ϕ 12.0mm (16.0mm ²) 中硬線: ϕ 3.4mm 硬線: ϕ 2.2mm	全長	180mm
重量	254g	ハンドル	コンフォート
仕上げ	クロムメッキ	刃硬度	HRC60
材質	高品質工具鋼、樹脂グリップ		

平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。

比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃

人間工学に基づいて握りやすさを徹底的に追求したハンドル

代替品

	品番 EA534KC-12A コメント 変更点:メッキなし
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.