


品番：EA535K-2B

品名：125mm 精密用ニッパー(ワイヤ-ホルド・バネ付)



販売価格	9,030円(税抜) / 9,933円(税込)		
カタログ価格	9,030円(税抜) / 9,933円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 02:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0261ページ		



ねじ式ジョイントにより、非常に精密で負荷に耐えます

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	75 22 125
切断能力	軟線: ϕ 0.2~1.3mm 中硬線: ϕ 1.0mm 硬線: ϕ 0.4mm ピアノ線: ϕ 0.3mm	全長	125mm
アゴの長さ	14mm	アゴの厚さ	6.5mm
ヘッド幅	10.5mm	ハンドル	プラスチックスリーブ
仕上げ	磨き	刃硬度	約62HRC
刃形状	斜めの刃(切断面の片方: 小さい傘状、もう一方の片方: 傘状)	材質	高品質工具鋼
重量	79g		

エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用

ワイヤーホルド付

バネ付き

代替品

--



品番 EA535K-2

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.