

品番：EA535KD-3

品名：115mm 精密用ニッパー(ケリッフ・バネ付/直刃)



販売価格	8,640円(税抜) / 9,504円(税込)		
カタログ価格	8,640円(税抜) / 9,504円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/28 09:27現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0262ページ		



#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	77 22 115
切断能力	軟線:0.3~1.3mm 中硬線:1.0mm	全長	115mm
アゴの長さ	14mm	アゴの厚さ(ジョイント)	7mm
ヘッド幅	11mm	重量	70g
ハンドル	コンフォート	仕上げ	鏡面磨き
刃硬度	HRC62	刃形状	まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)

非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。

ボックスジョイント  
ハンドル開閉時のガタつきがなく、スムーズな切れ味が持続します。

オーバル

バネ付き

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

