

品番：EA535KD-5

品名：115mm 精密用ニッパー(バネ付/直刃)



販売価格	9,240円(税抜) / 10,164円(税込)		
カタログ価格	9,240円(税抜) / 10,164円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/26 06:53現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0262ページ		



研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします

仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	77 42 115
切断能力	軟線:0.3~1.3mm 中硬線:0.8mm	全長	115mm
アゴの長さ(B)	14mm	アゴの厚さ(ジョイント)(D)	7.5mm
ヘッド幅(A)	11mm	重量	70g
ハンドル	コンフォート	仕上げ	鏡面磨き
刃硬度	HRC62	刃形状	まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)

ボックスジョイント
ハンドル開閉時のガタつきがなく、スムーズな切れ味が持続します。

親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップ可能

非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。

テーパー

バネ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.